

## CPRT500/2-mxl03/R2



CPRT500/2-mxl03/R2 ist ein Muting-Transceiver mit integriertem Sensoranschlussfeld und integriertem LED-Muting-Leuchtmelder. Die Sicherheits-Schaltausgänge sind als Relais mit Schließkontakt ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über Hirschmann-Stecker. Voreingestellt ist eine kundenspezifische Parametrierung.

ISO  
9001

**Leuze lumiflex GmbH + Co. KG**  
 Liebigstrasse 4  
 D-82256 Fürstfeldbruck  
 Tel: +49 (0) 8141 5350-0  
 Fax: +49 (0) 8141 5350-190  
 E-Mail: lumiflex@leuze.de  
 www.leuze.de

## Kundenspezifische-Parametrierung für CPRT500/2-mxl03/R2

Abweichung gegenüber der Werkeinstellung eingestellt mit SafetyLab:

SafetyLab Fenster	Variable	Wert
Basiskonfiguration		2-Sensor Parallel-Muting (L1, L2)
Anlauf/Wiederanlauf	(Wieder-)Anlauf	Manuell über Starttaste
Muting	Muting-Steuereingang	M5 – Eingang
Muting	Muting-Verlängerungszeit (TMp)	200 ms

**i** Die Parametrierschalter S1..S6 sind außer Funktion. Weitere Änderungen können ausschließlich mit SafetyLab durchgeführt werden.

## Bestellhinweise:

Artikel-Nr.	Artikel	Beschreibung
68900040	CPRT500/2-mxl03/R2	Muting-Transceiver mit kundenspezifischer Parametrierung
909606	CPM500/2V	Passiv-Umlenkspiegel für Transceiver
426042	CB-8N-10000-12GF	Kabel für Maschinen-Interface /T2, /R2, 10 m, gerade Dose
426043	CB-8N-50000-12GF	Kabel für Maschinen-Interface /T2, /R2, 50 m, gerade Dose
426044	CB-8N-25000-12GF	Kabel für Maschinen-Interface /T2, /R2, 25 m, gerade Dose
426045	AC-LDH-12WF	Leitungsdose Hirschmann für Maschinen-Interface /T2, /R2, 12-polig, winklig
426046	AC-LDH-12GF	Leitungsdose Hirschmann für Maschinen-Interface /T2, /R2, 12-polig, gerade
520072	CB-PCO-3000	PC-Kabel RS232 – IR-Adapter
520073	SLAB-SWC	SafetyLab Parametrier- und Diagnose-Software
548050	CB-M12-1500X-3GF/WM	Muting-Sensorkabel 3-polig, gekreuzt (Pin 2->4), 1,5 m, winklig
150681	CB-M12-1500-3GF/WM	Muting-Sensorkabel 3-polig (1:1), 1,5 m, winklig
150683	CB-M12-5000-3GF/WM	Muting-Sensorkabel 3-polig (1:1), 5 m, winklig
150685	CB-M12-15000-3GF/WM	Muting-Sensorkabel 3-polig (1:1), 15 m, winklig