

SMART
SENSOR
BUSINESS

MODULARE SIGNALLEUCHTEN A7

Zuverlässige Anzeige
von Maschinenzuständen



MODULAR, ZUVERLÄSSIG, KOSTENEFFIZIENT

Optimierte Prozesse und Effizienzsteigerung dank
eindeutiger Visualisierung

FLEXIBLE ZUSAMMENSTELLUNG DER SIGNALLEUCHE

Die A7-Signalleuchten ermöglichen einfache Montage und flexible Konfiguration. Dabei erfüllen sie durch die einheitliche Klarglasoptik ästhetische Ansprüche. Das Umfeld wird verlässlich über den Status der Maschine informiert.

thinkmodular.

- Verbindung der Module mit Bajonettverschluss
- Bis zu 5 optische Module
- 3 Ständerhöhen mit Plastikfuß und Moduldeckel
- Vorkonfektionierte Version mit 100 mm und Farben rot, orange, grün
- Transparente Kalotten
- Preisgünstige Elemente zur Signalisierung



Technische Daten	A7-Signalleuchte
Kalotten	70 mm
Signalgebung	LED-Dauerlicht
Lebensdauer	> 100.000 h
Farben	klare Kalotten, LED farbig (grün, rot, orange, blau, weiß)
Spannung	24 VDC \pm 10 %
Stromaufnahme	30 bis 50 mA
Temperatur	-10 bis 60 °C
Schutzart	IP 66
Anschluss	Federkraftklemme
Ständerhöhen	100, 250, 400 mm
Zertifikate	CE