

























Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Paramètres produits	Réinitialiser le scanner avec les paramètres d'usine	
Réinitialisation	Redémarrer le scanner	
Diagnostics	Envoyer la chaîne de diagnostic	
Configuration	*Activer la configuration 1 uniquement	
	Activer la configuration 2 uniquement	
	Activer la configuration 3 uniquement	
	Activer la configuration 4 uniquement	
Validation de la chaîne de recherche	Utiliser le code suivant comme chaîne de recherche	







Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Paramètres de symbologie	*Activer le code Data Matrix	
	Désactiver le code Data Matrix	
	Activer le code QR	
	*Désactiver le code QR	
	*Activer le code 128	
	Désactiver le code 128	
	*Activer le code UPC/EAN	
	Désactiver le code UPC/EAN	

Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Paramètres de symbologie	*Activer le code 39	
	Désactiver le code 39	
	*Activer le code 93	
	Désactiver le code 93	
	*Activer le code 2/5 entrelacé	
	Désactiver le code 2/5 entrelacé	
	*Activer le code Codabar	
	Désactiver le code Codabar	









Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Paramètres de symbologie	Activer le code Pharmacode	
	*Désactiver le code Pharmacode	
	*Activer le code PDF417	
	Désactiver le code PDF417	
	Activer le code RSS	
	*Désactiver le code RSS	
	*Activer le code Micro PDF417	
	*Désactiver le code Micro PDF417	









Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Paramètres de symbologie	Activer le code EAN.UCC Composite	
	*Désactiver le code EAN.UCC Composite	
	Activer le code POSTNET	
	*Désactiver le code POSTNET	
	Activer le code PLANET	
	*Désactiver le code PLANET	
	Activer le code Japan Post	
	*Désactiver le code Japan Post	






Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Paramètres de symbologie	Activer le code Australia Post	
	*Désactiver le code Australia Post	
	Activer le code UPU	
	*Désactiver le code UPU	
	Activer le code USPS OneCode	
	*Désactiver le code USPS OneCode	
Paramètres de symbologie 1D	*Activer le décodage cible (simule la lecture des lecteurs laser)	
	Désactiver le décodage cible (simule la lecture des lecteurs laser)	









Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Validation des données / Formatage des données	Activer la validation UID DoD avec la sortie UII (uniquement pour Data Matrix)	
	*Désactiver la validation UID DoD avec la sortie UII (uniquement pour Data Matrix)	
Caractères non imprimables	Activer la traduction des caractères non imprimables	
	*Désactiver la traduction des caractères non imprimables	
Paramètres système	Activer le mode Présentation	
	*Désactiver le mode Présentation	
Commandes personnalisées	Activer la commande de déclenchement par liaison en série	
	*Désactiver la commande de déclenchement par liaison en série	

Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Commandes personnalisées	Activer les commandes Echo	
	*Désactiver les commandes Echo	
Message de sortie du mode veille	Envoyer la chaîne de diagnostic à la sortie du mode veille	
	*Ne pas envoyer la chaîne de diagnostic à la sortie du mode veille	
Type de connexion	*RS-232 / USB-COM	
	Décodeur clavier / Clavier USB	
	Émulation clavier USB	
Format de la trame Débit en bauds RS-232	9600 BPS	
	19200 BPS	

Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Format de la trame Débit en bauds RS-232	*38400 BPS	
	57 600 BPS	
	115 200 BPS	
Format de la trame Longueur de mot RS-232	8 bits de données, 1 bit d'arrêt, parité paire	
	*8 bits de données, 1 bit d'arrêt, pas de bit de parité	
	8 bits de données, 1 bit d'arrêt, parité impaire	
Protocole RS-232	*RTS/CTS Désactivé	
	RTS/CTS Activé	

Lecteur filiaire Codes de configuration (v3.2)

Fonction	Description	Code
Langue du clavier	*Anglais américain	
	Allemand	
	Français	
	Espagnol	
	Japonais	
	Combinaison touche Alt	
Combinaison touche Alt Remplissage par des zéros	*Activé	
	Désactivé	

* - par défaut